



A-Shape LED

11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Culot-Base | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Durée de vie nominale | 11 000 h |
| Cycle de commutation | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Conformes aux directives EU RoHS. | Oui |

| Données techniques sur l'éclairage | |
|--|--------------------|
| Code de couleur | 850 [CCT of 5000K] |
| Angle du faisceau (nom.) | 150 ° |
| Flux lumineux | 800 lm |
| Désignation de couleur | Lumière du jour |
| Température de couleur proximale (nom.) | 5000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 72,00 lm/W |
| Constance de la couleur | ANSI |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Lmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|--------|
| Line Frequency | 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 60 Hz |
| Consommation | 11 W |
| Courant de la lampe (nom.) | 150 mA |
| Équivalent de puissance | 60 W |

| | |
|---|-------|
| Temps d'allumage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,5 |
| Tension (nom.) | 120 V |

| Température | |
|--------------------------|-------|
| T boîtier maximum (nom.) | 80 °C |

| Commandes et gradation | |
|------------------------|-----|
| Intensité variable | Non |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|---------------|
| Fini des ampoules | Givré |
| Forme de l'ampoule | A19 [A 19 mm] |

| Approbation et utilisation | |
|--------------------------------------|-------|
| Consommation d'énergie en kWh/1000 h | - kWh |


| Données de produit | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nom du produit de la commande | 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB |
| Nom complet du produit | 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB |
| Code de commande | 463398 |
| Numéro de matériau (12 N.C.) | 929001958045 |

A-Shape LED

| | |
|--|--------------|
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| EAN/CUP - Produit/Boîtier | 046677463397 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 4 |



| | |
|-----------------|----------------|
| EAN/CUP – Boîte | 50046677463392 |
|-----------------|----------------|

Schéma dimensionnel




| Product | D | C |
|-----------------------------|-------|--------|
| 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB | 60 mm | 110 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB



General uniform lighting - 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB



Light Distribution Diagram - 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB

A-Shape LED

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB

Lumen Maintenance Diagram - 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/4FB

