



# A-Shape LED

## 11A19/LED/850/FR/P/ND 4/6FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

### Données du produit

#### Renseignements généraux

Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	11000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	11-60W

#### Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	850 [ TCP de 5 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Désignation de couleur	Daylight
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	72,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

#### Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11 W
Courant de la lampe (nom.)	150 mA
Équivalent de puissance	60 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
--	-------

Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	120 V

#### Température

T boîtier maximum (nom.)	80 °C
--------------------------	-------

#### Commandes et gradation

Intensité réglable	No
--------------------	----

#### Mécanique et boîtier


Fin de l'ampoule	Dépoli
------------------	--------

#### Données de produit

Nom du produit de la commande	11A19/LED/850/FR/P/ND 4/6FB
EAN/CUP – Produit	50046677455663
Code de commande	455667
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	929001958075
Poids net (pièce)	0,046 kg

# A-Shape LED


## Schéma dimensionnel




Bulb A60 120V 10-60W 800lm 5000K E26 ND

Product	D	C
11A19/LED/850/FR/P/ND 4/6FB	60 mm	110 mm


## Données photométriques



LedBulb A19 E26





LedBulb A19 E26 11W 850



LedBulb A19 E26

## A-Shape LED

### Durée de vie



LedBulb A19 E26

LedBulb A19 E26

