

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8 MASTER LEDtube EM/Mains

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Näiden kahden yhdistelmän ansiosta lediputkea on vaikea erottaa ulkomuotonsa perusteella perinteisestä loisteputkesta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.



### Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana ryhdymme ilmastotoimiin, keskitymme kierrätykseen ja teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Pyrimme hyödyttämään maapalloa laajemminkin sosiaalisilla toimilla edistämällä muun muassa elintarvikkeiden saatavuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.



### Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatehokkuusluokka: D
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 156 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



### Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 75000 h




### Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,394 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



### Aineet

- EU RoHS -määräysten mukainen: Kyllä



### Paino ja materiaalit

- Net Weight (Piece): 0,220 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.