

**PHILIPS**

Eco passport

# 7T8/MAS/24-835/IF10/P 10/1 T8

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.



## Our Eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer vos vies et créer un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons afin de réduire notre impact environnemental et procurer de plus grands avantages pour la planète.

Nous savons que cette question est également importante à vos yeux. C'est pourquoi nous avons créé le passeport Éco qui explique le rendement environnemental et social de nos produits dans huit domaines de la durabilité, élaborés depuis 1994 au moyen de notre processus de conception durable.



### Energy

- **Intensité réglable:** No
- **Power (Rated) (Nom):** 7 W




### Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 70000 h



### Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,379 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,010 kg



### Substances

- **Conformes aux directives EU RoHS:** Oui



### Weight & Materials

- **Poids net (pièce):** 0,080 kg

Renseignements complémentaires sur :  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.