

# PHILIPS

## Eco passport

# 13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1 T8

Nuestros TLED están disponibles en versiones InstantFit /tipo A y C) o MainsFit (derivación de balasto o tipo B). Las lámparas InstantFit funcionan en una amplia variedad de balastos y drivers LED. Solo el InstantFit tiene más de 15 000 combinaciones de balasto y lámpara, brindando una salida de luz uniforme, ahorros energéticos y una vida útil larga. Nuestros productos MainsFit cuentan con un diseño con terminal doble, simplificando la instalación y minimizando el riesgo de choque mediante un circuito de seguridad del propietario. Los tamaños de la lámpara van de 2 pies a 8 pies con una variedad de salidas de flujo luminoso.



### Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



#### Energía

- Con regulación de intensidad: Sí
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 161.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 13 W



#### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 70000 h



#### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.000 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.030 kg



#### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



#### Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0.270 kg

Material adicional en:  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.