



T8

13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1


Nuestros TLED están disponibles en versiones InstantFit /tipo A y C) o MainsFit (derivación de balasto o tipo B). Las lámparas InstantFit funcionan en una amplia variedad de balastos y drivers LED. Solo el InstantFit tiene más de 15 000 combinaciones de balasto y lámpara, brindando una salida de luz uniforme, ahorros energéticos y una vida útil larga. Nuestros productos MainsFit cuentan con un diseño con terminal doble, simplificando la instalación y minimizando el riesgo de choque mediante un circuito de seguridad del propietario. Los tamaños de la lámpara van de 2 pies a 8 pies con una variedad de salidas de flujo luminoso.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Frecuencia de línea	20K to 120K Hz
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	SI	Frecuencia de entrada	De 20 K a 120 K Hz
Vida útil nominal	70,000 hora(s)	Consumo de energía	13 W
Ciclo de alternado	50,000	Equivalente en potencia en vatios	32 W
Lighting Technology	LED	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Brand	Philips	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Datos técnicos de la luz		Temperatura	
Código de color	850 [CCT of 5000K]	T° estuche máxima (nominal)	50 °C
Ángulo de haz (nominal)	180 °	Mecánicos y de carcasa	
Flujo luminoso	2,100 lm	Acabado de la luz	Blanco
Designación de color	Luz de día	Material del foco	Plástico
Temperatura de color correlacionada	5000 K	Forma del foco	Tubo, terminal doble
Eficacia luminosa (SO) (Nom)	161.00 lm/W		
Consistencia de color	<5		
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	Cumplimiento con RoHS Certificado UL
	Cumplimiento con DLC
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Certificaciones Energy	DLC Standard
Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1
Código del pedido	929001987704

Plano de dimensiones




Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1

Código local	541888
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	10
Número de material (12NC)	929001987704
Peso neto	0.270 kg
Nombre del producto completo	13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1
EAN/UPC - Caja	50046677541885


Product	D1	D2	A1	A2	A3
13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1	25.7 mm	28 mm	152 mm	570 mm	27.8 mm




Spectral Power Distribution Colour - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1




Lifetime




Lumen Maintenance Diagram - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1




Life Expectancy Diagram - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1



Life Expectancy Diagram - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1



Life Expectancy Diagram - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1

