



T5

25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1

Los tubos LED T5 de Philips ofrecen una solución de retrofit asequible y ahorradora. Las lámparas T5 están diseñadas para soportar las pruebas del tiempo con una vida útil de 50 000 horas y una garantía limitada de 5 años como respaldo. El desempeño lumínico reemplaza de forma efectiva las lámparas fluorescentes convencionales T5 HO o T5 HE. Disponible en InstantFit (tipo A o tipo C) o MainsFit (tipo B / derivación de balasto), las TLED T5 de Philips ofrecen una variedad de opciones para cualquier aplicación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G5 [G5]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo lumínico (nom.)	3500 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Corriente de lámpara (máx.)	210 mA
Corriente de lámpara (mín.)	95 mA
Hora de inicio (nom.)	0,45 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	120-277 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	1200 mm


T5

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1
EAN/UPC - Producto	046677542061
Código de pedido	929001992604
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	929001992604
Peso neto (pieza)	0,215 kg



Plano de dimensiones



TLED 120-277V25W-54W 3500lm 4000K G5 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
25T5HO/COR/46-840/ MF35/G 25/1	15,3 mm	18,6 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Datos fotométricos





LEDtube G5 4000K

LEDtube G5 4000K





LEDtube G5 25W

Lifetime




LEDtube G5 25W LifetimeVsTc

LEDtube G5 25W FailureRate



LEDtube G5 25W

LEDtube G5 25W LumenVsTc



LEDtube G5 25W

