

PHILIPS

Eco passport

25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1 T5

Les tubes T5 à DEL sont une solution de modernisation abordable qui fait économiser de l'énergie. Les lampes T5 sont conçues pour durer 50 000 heures et ont une garantie limitée de 5 ans. Le rendement d'éclairage remplace efficacement les lampes fluorescentes T5 HO ou T5 HE conventionnelles. Offertes en InstantFit (type A ou type C) ou en MainsFit (type B/contournement de ballast), les lampes T5 TLED de Philips offrent une variété d'options pour toutes les utilisations.



Our eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer vos vies et créer un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons afin de réduire notre impact environnemental et procurer de plus grands avantages pour la planète.

Nous savons que cette question est également importante à vos yeux. C'est pourquoi nous avons créé le passeport Éco qui explique le rendement environnemental et social de nos produits dans huit domaines de la durabilité, élaborés depuis 1994 au moyen de notre processus de conception durable.



Energy

- **Intensité variable:** No
- **Étiquette d'efficacité énergétique (EEL):** Not applicable
- **Efficacité lumineuse (nominale) (nom.):** 140,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 25 W



Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 50000 h



Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,630 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,024 kg



Substances

- **Conformes aux directives EU RoHS.:** Oui



Weight & Materials

- **Poids net SAP (pièce):** 0,215 kg

Renseignements complémentaires sur :
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.