

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED Road 42-25W E27 740

TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio

Las lámparas de alumbrado vial LED Philips TrueForce Core ofrecen una solución fácil y de amortización rápida para sustituir las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Estos productos llevan las ventajas de la eficiencia energética y la larga vida útil de LED a la sustitución de HID y ofrecen ahorro inmediato con una baja inversión inicial. Con la distribución de luz y el tamaño de lámpara correctos, es fácil instalar lámparas de alumbrado vial LED TrueForce en los sistemas existentes sin cambiar el balasto ni el reflector de la luminaria y mejorando la calidad de la iluminación.



Our eco passport

Signify está a la vanguardia para lograr vidas más iluminadas y un mundo mejor. Dentro del proceso de diseño innovamos para reducir el impacto medioambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto también es importante para ti. Por eso hemos desarrollado un pasaporte eco que explica el rendimiento medioambiental y social de nuestros productos en ocho áreas enfocadas en sostenibilidad, dentro de nuestro proceso de diseño sostenible iniciado en 1994.



Energía

- **Regulable:** No
- **Energy Efficiency Class:** D
- **Eficacia luminica (nominal) (nom.):** 168,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 25 W



Circularidad

- **Vida útil nominal (nom.):** 50000 h



Embalaje

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,508 kg



Sustancias

- **Conforme con EU RoHS:** Si



Peso y materiales

- **Peso neto (pieza) SAP:** 0,232 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Conoce más en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.