



TrueForce LED Public (Jalan – SON)

TForce LED Road 42-25W E27 740

Philips MASTER - Lampu LED HID SON-T merupakan solusi LED mudah dengan waktu payback singkat untuk mengganti lampu High Intensity Discharge (HID) dan High Pressure Sodium (SON). MASTER – Solusi LED HID SON-T menghadirkan efisiensi energi dan manfaat masa pakai LED yang panjang untuk penggantian HID, memberikan penghematan instan untuk investasi awal yang rendah. Dengan ukuran lampu dan distribusi cahaya yang tepat, Anda dapat dengan mudah mengganti lampu MASTER – LED HID SON-T pada sistem SON dan SON-T yang ada, meningkatkan kualitas pencahayaan dengan LED tanpa mengubah ballast (untuk penggantian IF) atau reflektor lampu.

Warnings and Safety

- Lihat panduan pemasangan atau hubungi perwakilan Philips Lighting untuk diagram dan petunjuk pengkabelan.

Product data


Informasi Umum		Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	
Tutup-Dasar	E27 [E27]		4000 K
Nominal masa pakai	50.000 jam	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	168,00 lm/W
Siklus Sakelar	50.000	Konsistensi Warna	<6
Teknologi Pencahayaan	LED	Indeks renderasi warna (CRI)	70
Referensi pengukuran fluks	Sphere	LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Tanda CE	Ya	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Sesuai EU RoHS	Ya	Frekuensi Garis	50 Hz
		Frekuensi Input	50 Hz
		Konsumsi Daya	25 W
		Arus Lampu (Nom)	800 mA
		Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
		Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Teknis Lampu			
Kode Warna	740 [CCT of 4000K]		
Flux Cahaya	4.200 lm		
Penandaan Warna	Cool White (CW)		

TrueForce LED Public (Jalan – SON)

Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Tegangan (Nom)	50-60 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	95 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredukan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	Lainnya
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kelas Efisiensi Energi	D



Penggunaan Energi kWh/1000 h	25 kWh
Nomor Registrasi EPREL	403602
Data Produk	
Nama produk pesanan	TForce LED Road 42-25W E27 740
Nama lengkap produk	TForce LED Road 42-25W E27 740
Kode produk lengkap	871869963253300
Kode urutan	929001999502
No. Material (12NC)	929001999502
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699632533
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718699632540

Dimensional drawing



Product	D	C
TForce LED Road 42-25W E27 740	61 mm	200 mm

Photometric data




General uniform lighting - TForce LED Road 42-25W E27 740

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 42-25W E27 740


TrueForce LED Public (Jalan – SON)

Photometric data




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 42-25W E27 740

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 42-25W E27 740



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 42-25W E27 740

