



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G

CorePro LEDtube é uma solução LED com preço acessível, adequada para substituição das lâmpadas fluorescentes T8 ou T12/T10. O produto oferece um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.

Avisos e Segurança

- OBSERVAÇÃO: a economia de energia geral e a distribuição de luz de qualquer instalação com o uso de lâmpadas serão determinadas pelo design da instalação.
- A instalação deve ser feita de acordo com os diagramas de instalação fornecidos com a lâmpada ou disponíveis online. A instalação deve ser feita por um profissional certificado.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °
Fluxo luminoso	1.850 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	102,00 lm/W

Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50° a 60° Hz
Consumo de energia	18 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	160 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	95 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.92
Tensão (Nom.)	100-240 V

CorePro LEDtube EM/Mains

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	T8
------------------	----

Aprovação e aplicação


Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade RoHS
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G
------------------------------	--


Nome do produto completo	CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G
Full EOC	871869963757600
Descrição do código local	Lâmpada Led Tubular CPLTUBET8-18W1850MVN
Código de encomenda	929001999872
Nº do material (12NC)	929001999872
Código local	929001999872
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC — produto/caixa	8718699637576
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
EAN/UPC — caixa	8718699637583

Desenho dimensional




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G


Vida útil




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G

CorePro LEDtube EM/Mains

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G

