



# LED A19-A21

## 4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

Las lámparas LED A19/A21 de Philips son la alternativa inteligente para las incandescentes estándares. El diseño único de la lámpara proporciona una luz omnidireccional con una excelente atenuación.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	20000X
Tipo técnico	4-25W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	840 [ CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nom.)	150 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	37,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	120 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C


Controles y regulación	
Regulable	Si

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC
EAN/UPC - Producto	046677543112
Código de pedido	929002000703
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929002000703
Peso neto (pieza)	0,062 kg

# LED A19-A21


## Plano de dimensiones




Bulb A19 120V 4-25W 150lm 4000K E26 D

Product	D	C
4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	60 mm	108 mm


## Datos fotométricos



LEDbulb\_25W\_E26\_A19\_840



LEDbulb\_25W\_E26\_A19\_840



LEDbulb\_25W\_E26\_A19\_840

# LED A19-A21

## Lifetime



15 LED

15 LMP

