



LED con forma de A

4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Vida útil promedio (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	150 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	37,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	25 W

Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	45 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	A19 [A 19 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
EyeComfort	Sí


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC
Nombre del producto completo	4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

LED con forma de A

Código del pedido	929002000703
N.º de material (12NC)	929002000703
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677543112



Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677543117

Plano de dimensiones




Product	D	C
4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	60 mm	108 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - 4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC


Light Distribution Diagram - 4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC



Spectral Power Distribution Colour - 4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

LED con forma de A

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

Lumen Maintenance Diagram - 4A19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

