



Standard LED bulbs

LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Fluxo luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	
Consumo de energia	19 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	
Corrente de lâmpada (Máx.)	125 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	
Corrente de lâmpada (Mín.)	75 mA
Potência equivalente	
Potência equivalente	110 W
Tempo de arranque (Nom.)	
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	
Fator de potência (fração)	0.85
Tensão (Nom.)	
Tensão (Nom.)	100-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
Controles e dimerização	
Regulável	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	
Forma da lâmpada	A75 [A 75 mm]

Standard LED bulbs

Aprovação e aplicação


Consumo de energia kWh/1000 h - kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR
Full EOC	871869963977800
Descrição do código local	Lâmpada Led LEDBHL-19WE27A75MVF
Código de encomenda	929002003192


Nº do material (12NC)	929002003192
Código local	929002003192
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699639778
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8718699639785

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR	81 mm	155 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR

Standard LED bulbs


Dados fotométricos




General uniform lighting - LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR

General uniform lighting - LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K W A75 1PF/6 BR



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 29 - Dados sujeitos a alteração