

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830 TrueForce LED 公共 (城市/道路 – HPL/SON)

Philips TrueForce LED 灯具提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯和高压钠 (SON) 灯。这款灯架头灯具为 HID 替换品带来了 LED 的能效和长使用寿命优势，以低初期投入实现即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，客户可以轻松将 TrueForce LED 灯改装到现有的 HPL 和 SON 系统，凭借 LED HID 提升照明质量，无需更改固定装置，灯光效果也丝毫不打折扣。



Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。在设计过程中，我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响，并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面，为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



能源

- 可调光: 否
- 能效等级: D
- 光效 (额定) (标称): 135 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 21 W



循环性

- 标称寿命 (标称): 50000 h




包装

- Copy SAP Weight Paper Unit (Case): 0.570 kg
- Copy SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.045 kg



物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



重量和材质

- Copy Net Weight (Piece): 0.370 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.