

# PHILIPS

## Eco passport

## TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840 TrueForce LED 公共 ( 城市/道路 – HPL/SON )

Philips TrueForce LED 灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替换品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且可在低初始投资下即时节省。借助适宜的灯尺寸和光分布，客户可以轻松将 TrueForce LED 灯改造到他们的现有系统中，进而在不修改灯具或牺牲照明效果的情况下增强光效。



### Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。作为设计过程的一部分，我们通过不断创新来降低对环境的影响，并为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



#### 能源

- 可调光: 否
- 能效等级: D
- 光效 ( 额定 ) ( 标称 ): 142.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 21 W



#### 循环性

- 标称寿命 ( 标称 ): 50000 h



#### 包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.570 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.045 kg



#### 物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



#### 重量和材质

- SAP 净重 ( 每件 ): 0.370 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.