

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830 TrueForce Urban LED HPL E27



Philips TrueForce LED Urban Lampen bieten eine hervorragende Alternative für herkömmliche Entladungslampen. Die TrueForce Urban LED Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzungsdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/ SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce LED Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V entwickelt.

Our eco passport

Signify ist führend auf dem Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Als Teil des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte bieten.

Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der anhand von acht definierten Schwerpunktbereichen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit unserer Produkte misst. Denn wir arbeiten schon seit 1994 mit einem nachhaltigen Design Prozess, um Umweltbelastungen zu reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen.

Energie-

- Dimmbar: Nein
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Nennlichtausbeute (nom.): 135.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 28 W

Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 50000 h

Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.570 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.045 kg

Stoffe

- EU RoHS-konform: Ja

Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0.370 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:
<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.