

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840

TrueForce LED Public (urbano/strade – HPL/SON) – La soluzione LED migliore per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID)

Le lampade Philips TrueForce LED rappresentano una soluzione LED semplice con un ottimo periodo di ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). Queste lampade assicurano l'efficienza energetica e la maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, con un basso investimento iniziale e risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce adeguate, il cliente potrà montare facilmente le lampade LED TrueForce nei sistemi esistenti, migliorando così la qualità della luce senza dover cambiare gli apparecchi o compromettere l'effetto luce.



Our eco passport

Signify apre la strada a un mondo migliore e più luminoso. Le nuove tecnologie impiegate nella fase di design ci consentono di ridurre l'impatto ambientale e di apportare maggiori benefici al mondo in cui operiamo.

Sappiamo che è importante anche per te. Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco Passport, in cui illustriamo le prestazioni ambientali e sociali dei nostri prodotti in otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994, grazie al nostro processo di Design Sostenibile.



Energia

- **Regolabile:** No
- **Classe di efficienza energetica (ELL):** A++
- **Efficienza luminosa (specificata) (Nom):** 142,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 28 W



Circularità

- **Durata nominale (Nom):** 50000 h



Imballo

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,570 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,045 kg



Sostanze

- **Conformità a RoHS EU:** Sì



Peso e materiali

- **Peso netto SAP (Pezzo):** 0,365 kg

Per ulteriori informazioni:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.