

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen (Urban/Road – HPL/SON)



Philips TrueForce LED-ljuskällorna är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av befintliga urladdningsljuskällor (HID). TrueForce är den bästa möjliga ersättningen till urladdningsljuskällor med energisnål och hållbar LED-teknologi till en låg investeringskostnad för omedelbara besparingar. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan blir det enkelt för kunderna att ersätta sina befintliga ljuskällor med TrueForce och få förbättrad ljus kvalitet utan att byta ut armaturerna eller kompromissa med ljuseffekten.

Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A++
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 142,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 42 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 50000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,570 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,045 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,365 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.