

# PHILIPS

## Eco passport

## TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830

TrueForce LED Public (городское и дорожное освещение — HPL/SON)



Светодиодные лампы Philips TrueForce обеспечивают быструю окупаемость при замене газоразрядных ламп (HID). Энергоэффективные светодиодные лампы с длительным сроком службы и меньшей стоимостью обеспечивают постоянное снижение затрат. Правильно подобрав размер лампы и распределение света, клиенты могут легко заменить существующие лампы светодиодными лампами TrueForce без замены осветительного прибора. Это повысит качество освещения, сохраняя необходимые световые параметры.

### Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.



### Энергия

- Возможность изменения яркости света: No
- Метка энергоэффективности (EEL): A++
- Эффективность освещения (номинальная) (ном.): 135,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 42 W



### Замкнутость

- Номинальный срок службы (ном.): 50000 h



### Упаковка

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,000 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg



### Вещества

- Соответствие стандарту EU RoHS: Да



### Масса и материалы

- Вес нетто (шт.) SAP: 0,500 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.