

# PHILIPS

## Eco passport

# TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840

TrueForce LED Public (городское и дорожное освещение — HPL/SON)



Светодиодные лампы Philips TrueForce обеспечивают быструю окупаемость при замене газоразрядных ламп (HID). Энергоэффективные светодиодные лампы с длительным сроком службы и меньшей стоимостью обеспечивают постоянное снижение затрат. Правильно подобрав размер лампы и распределение света, клиенты могут легко заменить существующие лампы светодиодными лампами TrueForce без замены осветительного прибора. Это повысит качество освещения, сохраняя необходимые световые параметры.

## Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.



### Энергия

- **Возможность изменения яркости света:** No
- **Метка энергоэффективности (EEL):** A++
- **Эффективность освещения (номинальная) (ном.):** 142,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 42 W



### Замкнутость

- **Номинальный срок службы (ном.):** 50000 h



### Упаковка

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,000 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,050 kg



### Вещества

- **Соответствие стандарту EU RoHS:** Да



### Масса и материалы

- **Вес нетто (шт.) SAP:** 0,500 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.