

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen (Urban/Road – HPL/SON)

Philips TrueForce LED-ljuskällorna är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av befintliga högtryckslampor (HID). TrueForce är den bästa möjliga ersättningen till högtryckslampor med energisnål och hållbar LED-teknik till en låg investeringskostnad för omedelbara besparingar. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan blir det enkelt för kunderna att ersätta sina befintliga ljuskällor med TrueForce och få förbättrad ljuskvalitet utan att byta ut armaturerna eller kompromissa med ljuseffekten.



Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsklass: D
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 142,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 42 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 50000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,000 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,500 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.