

TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

TForce LED Road 84-55W E40 730

Philips MASTER - LED HID SON-T 灯是一款回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，可替代高强度气体放电 (HID) 灯和高压钠 (SON) 灯。MASTER - LED HID SON-T 解决方案为 HID 替代品带来了 LED 的高能效和长使用寿命优势，以低初期投入实现即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，您可以将 MASTER - LED HID SON-T 灯轻松改装到现有的 SON 和 SON-T 系统中，凭借 LED 提升照明质量，无需更换灯具镇流器（对于 IF 更换）或反射镜。

安全提示

· 要了解接线图和说明，请参阅安装指南或咨询 Philips Lighting 代表。

产品数据

一般信息	
底盖	E40 [E40]
标称使用寿命	50,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
光通量测量参考	Sphere
CE 标志	是
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	730 [CCT of 3000K]
光通量	8,400 lm
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	152.00 lm/W
颜色一致性	<6

显色指数 (CRI)	70
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
功耗	55 W
灯具电流 (标称)	1,000 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	88-98 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	97 °C

TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

控制和调光

可调光	否
-----	---

机械和外壳

灯泡外观	透明
灯泡外形	其他


审批和申请

能效等级	D
能耗 kWh/1000 h	55 kWh
EPREL 注册号	403607

产品数据


订单产品名称	TForce LED Road 84-55W E40 730
完整的产品名称	TForce LED Road 84-55W E40 730
完整产品代码	871869963904400
订购代码	929002007402
材料编号 (12NC)	929002007402
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718699639044
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718699639051

二维绘图




Product	D	C
TForce LED Road 84-55W E40 730	71 mm	262 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 84-55W E40 730



Light Distribution Diagram - TForce LED Road 84-55W E40 730

TrueForce LED 公共 (道路 - SON)


光度数据




Technical Parameters 43 Page 117

Accent Lighting Spots - TForce LED Road 84-55W E40 730

寿命



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 84-55W E40 730



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 84-55W E40 730

