

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED Road 90-55W E40 740

TrueForce LED Public (Road - SON)

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale.



Our eco passport

Signify apre la strada a un mondo migliore e più luminoso. Le nuove tecnologie impiegate nella fase di design ci consentono di ridurre l'impatto ambientale, agendo in favore del clima e concentrandoci sulla circolarità, nonché di apportare maggiori benefici al mondo in cui operiamo prendendo in considerazione aspetti sociali quali la disponibilità di cibo, la salute, il benessere e la sicurezza.

Sappiamo che è importante anche per te. Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco Passport, in cui illustriamo le prestazioni ambientali e sociali dei nostri prodotti in otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994, grazie al nostro processo di Design Sostenibile.



Energia

- **Regolabile:** No
- **Classe di efficienza energetica:** D
- **Efficienza luminosa (specificata) (Nom):** 163,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 55 W



Circolarità

- **Durata nominale (Nom):** 50000 h




Imballo

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,408 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,068 kg



Sostanze

- **Conformità alle limitazioni EU REACH:** Sì
- **Dichiarazione EU REACH SVHC:** Sì
- **Conformità a RoHS EU:** Sì



Peso e materiali

- **Peso netto (al pezzo):** 0,432 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Per ulteriori informazioni:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.