

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED Road 112-68W E40 730 TrueForce LED Public (Đường xá – SON)

Đèn đường Philips TrueForce LED mang đến một giải pháp đèn LED đơn giản với khả năng hoàn vốn nhanh chóng để thay thế đèn High Intensity Discharge (HID). Sản phẩm này sở hữu ưu điểm tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao của đèn LED để thay thế cho đèn HID với chi phí đầu tư ban đầu thấp, giúp bạn tiết kiệm tức thì. Với kích cỡ đèn và khả năng phân bố ánh sáng phù hợp, bạn có thể dễ dàng trang bị đèn đường TrueForce LED vào hệ thống hiện có mà không cần thay chấn lưu hay chóa phản quang của bộ đèn, đồng thời cải thiện chất lượng ánh sáng.



Our eco passport

Signify dẫn lối tới một cuộc sống tươi sáng hơn và một thế giới tốt hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đổi mới để giảm tác động tới môi trường và mang đến cho thế giới chúng ta nhiều lợi ích hơn.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A++
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 164,00 lm/W
- Công suất (Định mức) (Danh định): 68 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 50000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,408 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,068 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có



Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh (Bộ): 0,432 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.