



Master - LED HID SON-T



TrueForce LED Road 112-68W E40 730

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER - LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljus kvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

Varning och Säkerhet

- Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingsschemat och instruktioner.

Produktdata


Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Socket	E40 [E40]	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	50 000 h	Färgåtergivningsindex	70
Driftcykel	50 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 Hz
CE-märkning	Ja	Ingångsfrekvens	50 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektförbrukning	68 W
Ljusteknik		Lampström (nom)	1 650 mA
Färgkod	730 [CCT of 3000K]	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusflöde	11 200 lm	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Färgbeteckning	Vit (WH)	Effektfaktor (fraktion)	0.9
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		

Master - LED HID SON-T

Spänning (nom)	80-90 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	103 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Annat
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	68 kWh
EPREL-registreringsnummer	465205


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce LED Road 112-68W E40 730
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED Road 112-68W E40 730
Full EOC	871869963908200
Beskrivning av lokal kod	8294613
Beställningsnummer	63908200
Materialnummer (12NC)	929002007602
Lokal kod	8294613
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699639082
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699639099

Måttskiss




Product	D	C
TForce LED Road 112-68W E40 730	71 mm	262 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 112-68W E40 730



Light Distribution Diagram - TForce LED Road 112-68W E40 730

Master - LED HID SON-T


Fotometriska data




Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots - TForce LED Road 112-68W E40 730

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 112-68W E40 730



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 112-68W E40 730

