

# PHILIPS

## Eco passport

# TrueForce LED Road 120-68W E40 740

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Светодиодные лампы Philips TrueForce Core LED для дорог это простое светодиодное решение с быстрой окупаемостью инвестиций для замены газоразрядных ламп (ДРЛ/МГЛ/ДНаТ). Энергоэффективные светодиоды в этих лампах экономят энергию в течение всего продолжительного срока службы, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких начальных вложениях. Благодаря подходящему размеру лампы и распределению света лампы TrueForce Core LED для дорог можно легко устанавливать в имеющиеся системы, чтобы повысить качество освещения, без замены балласта и отражателя в светильниках.



## Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.



### Энергия

- Возможность изменения яркости света: No
- Метка энергоэффективности (EEL): A++
- Эффективность освещения (номинальная) (ном.): 176,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 68 W




### Замкнутость

- Номинальный срок службы (ном.): 50000 h




### Упаковка

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,408 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,068 kg



### Вещества

- Соответствие стандарту EU RoHS: Да



### Масса и материалы

- Вес нетто (шт.) SAP: 0,432 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.