



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	78,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	90

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.69
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar


Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL
Gesamt-Produktcode	871869964628800
Bestellcode	64628800
Material-Nr. (12NC)	929002018002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699646288
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699646295

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL	35 mm	104 mm

Photometrische Daten




General Uniform Lighting - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

