

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.


Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]	70 %	
Durée de vie nominale	15.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	20.000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	927-922 [CCT of 2700K-2200K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	470 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)	Consommation électrique	6 W
Efficacité lumineuse (nominale)	78,00 lm/W	Courant lampe (nom.)	40 mA
Cohérence des couleurs	<6	Puissance équivalente	40 W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0.69
		Tension (nom.)	220-240 V


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	BA35
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL

Nom de produit complet	Classic LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL
Code EOC	871869964634900
Code de commande	64634900
Code 12NC	929002018302
Code de commande local	64634900
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699646349
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699646356


Product	D	C
CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL	35 mm	131 mm



General uniform lighting - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90
BA35 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle DT6-40W E14 CRI90 BA35
CL

