

PHILIPS

Eco passport

CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL Klassiska LED-lampor med glödtråd

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.



Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Ja
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 70,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6,7 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 15000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,320 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,011 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,110 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,011 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,030 kg

Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.