



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (nom.)	70,00 lm/W
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	20.000	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Beleuchtungstechnologie	LED	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	927-922 [CCT of 2700K-2200K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Energieverbrauch	6,7 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.74
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja



Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL
Gesamt-Produktcode	871869964616500
Bestellcode	64616500
Material-Nr. (12NC)	929002019602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699646165
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699646172

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

