



MASTER tubo LED EM/230V T8

MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su diseño único crea un aspecto visual perfectamente uniforme, que no puede distinguirse del fluorescente tradicional. Estos tubos LED T8 son la elección adecuada para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin igual gracias al bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo supere cualquier aplicación exigente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Si
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo luminoso	2.500 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	161,00 lm/W


Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	15,5 W
Corriente de lámpara (máx.)	73 mA
Corriente de lámpara (mín.)	67 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9

MASTER tubo LED EM/230V T8

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Plástico
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS TUV Certificado CE Certificado KEMA



Consumo energético kWh/1000 h	16 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
Full EOC	871869964725400
Código de pedido	64725400
Código 12NC	929002020702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699647254
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718699647261

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8


MASTER tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8


Vida útil




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

MASTER tubo LED EM/230V T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

