



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]		83
Durata nominale	60.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Si	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	15,5 W
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Corrente lampada (Max)	73 mA
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Corrente lampada (Min)	67 mA
Flusso luminoso	2.500 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Cool Daylight	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura del colore correlata	6500 K	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	161,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

MASTER LEDtube EM/Mains

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucri (Nom)	55 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.200 mm


Approvazione e applicazione

Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	16 kWh

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
Full EOC	871869964725400
Codice d'ordine	64725400
Codice materiale (12NC)	929002020702
Codice locale	MLTVAL36865UOG2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699647254
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699647261

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Fotometrie




Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8


Durata




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

