



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

• OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	2 500 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	161,00 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	15,5 W
Lampström (max)	73 mA
Lampström (min)	67 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 200 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
Full EOC	871869964725400
Beskrivning av lokal kod	8290846
Beställningsnummer	64725400
Materialnummer (12NC)	929002020702
Lokal kod	8290846
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699647254
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718699647261

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8


Livslängd




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

