



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	200000X
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde (nom)	3400 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	147,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lampström (max)	108 mA
Lampström (min)	99 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktlängd	1500 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869964727800
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8
EAN/UPC - Produkt	8718699647278
Beställningsnummer	64727800
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002020802
Nettovikt (stycke)	0,310 kg


Måttskiss




TLED 5ft 220-240V 23-58W 3400lm3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometriska data




TLED_5ft_220-240V_23-58W_3400lm_3000K_G13



TLED_5ft_220-240V_23-58W_G13


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriska data




TLED_5ft_220-240V_23-58W_3400lm_3000K_G13


Livslängd




TLED_220-240V_G13-FailureRate



TLED_220-240V_G13-LifetimeVsTc




TLED_220-240V_G13-LumenVsTc



TLED_220-240V_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Livslängd



TLED_220-240V_G13

