



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

• OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	160,00 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	23 W
Lampström (max)	108 mA
Lampström (min)	99 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 500 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8
Full EOC	871869964729200
Beskrivning av lokal kod	8290848
Beställningsnummer	64729200
Materialnummer (12NC)	929002020902
Lokal kod	8290848
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699647292
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699647308

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8


Livslängd




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

