



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	3700 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Proud zdroje (max.)	108 mA
Proud zdroje (min.)	99 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++


MASTER LEDtube EM/Mains

Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869964731500
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

EAN/UPC – výrobek	8718699647315
Objednací kód	64731500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002021002
Celková hmotnost (kus)	0,310 kg

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




TLED 5ft 220-240V 23-58W 3700lm6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometrické údaje




TLED_5ft_220-240V_23-58W_3700lm_6500K_G13



TLED_5ft_220-240V_23-58W_G13


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje





TLED_5ft_220-240V_23-58W_3700lm_6500K_G13

Životnosť



TLED_220-240V_G13-FailureRate

TLED_220-240V_G13-LifetimeVsTc




TLED_220-240V_G13-LumenVsTc

TLED_220-240V_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



TLED_220-240V_G13

