



MASTER tubo LED EM/230V T8

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração otimizados.

Avisos e Segurança

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	60.000 h
Ciclo de comutação	200.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo Luminoso	3.700 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	160,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	83

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	23 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	108 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	99 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

MASTER tubo LED EM/230V T8

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Material da lâmpada	Plástico
Comprimento do produto	1.500 mm


Aprovação e aplicação

Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS TUV Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	23 kWh

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8
Nome do produto completo	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8
Código do produto completo	871869964731500
Código de encomenda	64731500
N.º material (12NC)	929002021002
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699647315
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718699647322

Desenho dimensional




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

MASTER tubo LED EM/230V T8



Dados fotométricos




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 10 of 11

Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8


Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

MASTER tubo LED EM/230V T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

