



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

• OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	160,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	23 W
Lampström (max)	108 mA
Lampström (min)	99 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 500 mm


Användning och godkännande

Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8
Full EOC	871869964731500
Beskrivning av lokal kod	8290849
Beställningsnummer	64731500
Materialnummer (12NC)	929002021002
Lokal kod	8290849
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699647315
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699647322

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8



Fotometriska data




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 10/11

Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8


Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

