


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 MASTER Value LEDtube T8

En høytytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.



Our eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen gjennom klimatiltak og ved å fokusere på gjenvinning og skape større fordeler for den verden vi lever i, i form av sosiale aspekter som tilgjengelighet av mat, helse og velvære og sikkerhet.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



Energi

- Kan dimmes: No
- Energieffektivitet, klasse: E
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 131 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 8 W



Sirkulær

- Nominell levetid (nom.): 60000 h




Emballasje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,439 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,023 kg



Stoffer

- Overholder EU REACH-kravene: Ja
- EU REACH SVHC-erklæring: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Uten halogen: Nei



Vekt og materialer

- Net Weight (Piece): 0,110 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.