

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	38 mA
Proud zdroje (min.)	34 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm

Master Value LEDtube T8

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869964683700
Objednací název produktu	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

EAN/UPC – výrobek	8718699646837
Objednací kód	64683700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002021302
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg


Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

Fotometrické údaje




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 6500k

Master Value LEDtube T8



Fotometrické údaje



© 2019 Philips Lighting B.V. Page 11



LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 6500k

Životnosť



LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

Master Value LEDtube T8

Životnost



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

