

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 MASTER Value LEDtube T8

Professionella MASTER Value LED-lysrör är en LED-lösning med hög prestanda som passar perfekt för att ersätta T8-lysrör med EM-driftdon eller installera direkt till elnätet. Produkten ger en optimal kombination av värde och prestanda – för användning i alla allmänna belysnings-, kontor-, industri-, butiks-, hotell- och restaurangapplikationer. Den unika designen på detta LED T8-lysrör innebär bred kompatibilitet, säkerhet och snabb installation samt omedelbara energibesparingar.



Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsklass: D
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 150,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 14 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 60000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,920 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,044 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,210 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.