

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

El tubo profesional Philips Master Value LED es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalación directa a la red principal. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente.

Datos del producto

Información general

Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz

Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2100 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corriente de lámpara (máx.)	66 mA
Corriente de lámpara (mín.)	60 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	1200 mm

Master Value LEDtube T8

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869964687500
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

EAN/UPC - Producto	8718699646875
Código de pedido	64687500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929002021502
Peso neto (pieza)	0,215 kg



Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

Datos fotométricos




LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Datos fotométricos




LEDtube 220-240V G13 4000k


Vida útil



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Vida útil



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

