


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 MASTER Value LEDtube T8

Det professionelle MASTER Value LED-rør er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8 lysstofrør med EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på lysnettet. Dette produkt tilbyder en optimal kombination af værdi og ydelse – beregnet til almen belysning af kontor, industri, detailhandel, hotel og restaurant. Det unikke design på dette LED T8 lysstofrør giver bred kompatibilitet, sikkerhed og hurtig installation samt øjeblikkelige energibesparelser.



Our eco passport

Signify går forrest for at skabe en lysere og bedre verden. Under designprocessen forsøger vi at nytænke for at reducere vores miljøpåvirkning ved at implementere klimatiltag og bruge en cirkeløkonomisk tilgang, der tilgodeser den verden, som vi driver virksomhed i, ved at fokusere på bl.a. fødevaretilgængelighed, sundhed, velvære og sikkerhed.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.



Energi-

- Dæmpbar: Nej
- Energy Efficiency Class: D
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 150 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 14 W



Cirkulær

- Nominel levetid (nom.): 60000 h



Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,823 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,044 kg



Stoffer

- Overholder EU REACH-kravene: Ja
- EU REACH SVHC-erklæring: Ja
- Opfylder kravene i EU RoHS: Ja



Vægt og materialer

- Kopiér nettovægt (stykke): 0,210 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.