


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 Master Value LEDtube T8

De professionele MASTER Value LEDtube is een hoogwaardige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA's of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een uniform lichteffect voor gebruik in elke algemene verlichtingstoepassing. Bovendien is deze oplossing onmiddellijk energiezuinig, en daarmee ook milieuvriendelijk.



Our eco passport


Als geboren innovators zetten we ons als Signify in om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren met slimme, gezonde en duurzame verlichtingsoplossingen. Door deze visie lopen we voorop in de innovatie van de verlichtingsindustrie. Vernieuwing is altijd een onderdeel van ons ontwerpproces en met innovaties als circulaire en connected verlichting zetten we duurzaamheid centraal. Want slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen en energie is een must.

We helpen bedrijven, consumenten en steden om hun energieverbruik en CO₂-emissie te verlagen. Daarom komen we met het eco-paspoort: een toelichting op de maatschappelijke en milieutechnische prestaties van onze producten. Die prestaties worden getoetst aan de hand van de acht duurzaamheidscriteria (op het gebied van ontwerp en productie), die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld.



Energie

- Dimbaar: Nee
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 151,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20,5 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 50000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,884 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja



Gewicht en materialen

- Nettogewicht SAP (per stuk): 0,270 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op: