


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 Master Value LEDtube T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.



Our eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen, og skaper større fordeler for den verden vi lever i.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



Energi

- Kan dimmes: No
- Energieffektivitet, klasse: D
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 151,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20,5 W



Sirkulær

- Nominell levetid (nom.): 60000 h



Emballasje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,884 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



Stoffer

- I samsvar med EU RoHS: Ja



Vekt og materialer

- Nettovekt (stykk): 0,270 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.