

## MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8 Master Value LEDtube T8

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.



### Our Eco passport



#### Energie-

- Dimmbar: Nein
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 20.5 W



#### Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 50000 h



#### Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,884 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



#### Stoffe

- EU RoHS-konform: No



#### Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,270 kg

#### Energy efficiency ranking / External awards

