



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

Den högeffektiva och professionella LED-lösningen Master Value LED-lysrör är idealisk för att ersätta T8-lysrör som använder EM-driftdon eller för att installera direkt på nätspänningen. Produkten ger en jämn belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och den omedelbara energieffektiviteten gör det här till ett miljövänligt val.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	2500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampström (max)	75 mA
Lampström (min)	68 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++

Master Value LEDtube T8

Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869964699800
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

EAN/UPC – Produkt	8718699646998
Beställningsnummer	64699800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002022102
Nettovikt (stycke)	0,215 kg



Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 16-36W 2500lm4000K G13

Fotometriska data



LEDtube 220-240V G13 4ft 2500lm 4000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometriska data



LEDtube 220-240V G13 4000k

Livslängd



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Livslängd



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

