

MASTER Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8

Professionella MASTER Value LED-lysrör är en LED-lösning med hög prestanda som passar perfekt för att ersätta T8-lysrör med EM-driftdon eller installera direkt till elnätet. Produkten ger en optimal kombination av värde och prestanda – för användning i alla allmänna belysnings-, kontor-, industri-, butiks-, hotell- och restaurangapplikationer. Den unika designen på detta LED T8-lysrör innebär bred kompatibilitet, säkerhet och snabb installation samt omedelbara energibesparingar.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	2 500 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	156,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	16 W
Lampström (max)	75 mA
Lampström (min)	68 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTER Value LEDtube T8

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 200 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8


Full EOC	871869964701800
Beskrivning av lokal kod	8294770
Beställningsnummer	64701800
Materialnummer (12NC)	929002022202
Lokal kod	8294770
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699647018
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718699647025

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8


MASTER Value LEDtube T8

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8


Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8

MASTER Value LEDtube T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8

