

MASTER Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

Profesionální LED trubice MASTER Value představuje vysoce výkonné LED řešení, které je ideální náhradou za zářivky T8 používající EM předřadník nebo pro instalaci s připojením přímo k síti. Tento produkt poskytuje optimální spojení hodnoty a výkonu a je vhodný k použití ve všech aplikacích zahrnujících všeobecné osvětlení, kanceláře, průmysl, maloobchodní prodejny a pohostinství. Jedinečný design této LED trubice T8 nabízí rozsáhlou kompatibilitu, bezpečnost a rychlou montáž, stejně jako okamžitou úsporu energie.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	3 400 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	141,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	24 W
Proud zdroje (max.)	112 mA
Proud zdroje (min.)	103 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C


MASTER Value LEDtube T8

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 500 mm
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

Celý název výrobku	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8
Full EOC	871869964703200
Objednací kód	64703200
Číslo materiálu (12NC)	929002022302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699647032
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718699647049

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8


MASTER Value LEDtube T8

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8


Životnost

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

MASTER Value LEDtube T8

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

